

Datenblatt für SEB 2610 F4,8
Artikelnummer: 972355100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 355-100
Beschreibung:	Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 4,8 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Zubehör BES 1000. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm. Anzugsdrehmoment 50 Ncm.
Typ:	SEB 2610 F4,8 schwarz/black
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 355-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●●●●●●●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	DIN EN 61010-031
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	Flachsteck 4,8 x 0,8
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	25 A
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Gehäusebefestigung:	schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	Gold
Gehäusematerial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Messing vernickelt
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-40 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	

