

Datenblatt für SEB 2620 F6,3
Artikelnummer: 972356100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 356-100
Beschreibung:	Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Zubehör BES 1000. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm. Anzugsdrehmoment: 50 Ncm.
Typ:	SEB 2620 F6,3 schwarz/black
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 356-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●●●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	DIN EN 61010-031
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	Flachsteck 6,3 x 0,8
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	32 A
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Gehäusebefestigung:	schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	Gold
Gehäusematerial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Messing vernickelt
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-40 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	