

Datenblatt für SEB 2600 G M4
Artikelnummer: 972354100


| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 972 354-100 |
| Beschreibung: | Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit M 4 Schraubanschluß, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Zubehör BES 1000. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm. Anzugsdrehmoment: 50 Ncm. |
| Typ: | SEB 2600 G M4 schwarz/black |
| System: | 4 mm Sicherheitssystem |
| Bestellnummer: | 972 354-100 |
| Farbe: | ● |
| weitere Farbvarianten: | ●●●●●●●●●● |
| Technische Daten | |
| Messkategorie: | CAT III |
| Norm: | DIN EN 61010-031 |
| Kontaktart: | ungefederte Buchse |
| Anschlussart: | schrauben / löten |
| Bemessungsspannung: | AC/DC 1000 V |
| Bemessungsstrom: | 32 A |
| Durchgangswiderstand: | 5 mOhm |
| Gehäusebefestigung: | schrauben |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktflächenmaterial: | Gold |
| Gehäusematerial: | PA |
| Überwurfmuttermaterial: | Messing vernickelt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +80°C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 V-2 |
| Zeichnung | |

