




## Produktinformation G 4 KW 1 F 2m


Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:DIN VDE 0627 / IEC 61984 Steckverbinder (G-Serie):Leitungsdose:G 4 KW 1 F 2m

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24347-24348-36912/de/conf/ui/istate>

Name	G 4 KW 1 F 2m
	
	Leitungsdose mit angespritzter Leitung
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Leitungsdose mit angespritzter Leitung
Typ	G 4 KW 1 F 2m
Bestell-Nr.	931 805-602
Kontaktart	Gabelfeder
Polzahl	4
Leitungsmaterial	PVC
Leitungslänge	2 m
Leitungsquerschnitt	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Leitungstyp	A03 VV-F 4X0,75
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	grau
<b>Technische Daten</b>	
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
<b>Zulassungen</b>	
VDE	VDE
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	1 Leitungsdose mit fest angeschlossener Leitung, 1 Zentralschraube M 3 x 20, 1 Dichtung
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 4 E 1 M grau/grey, G 4 A 5 M grau/grey, G 4 A 1 M

Bilder

Zeichnung



**Belden Deutschland GmbH**  
Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.