



Datenblatt für SEB 2630 S1,9
 Artikelnummer: 972359100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 359-100
Beschreibung:	Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit Lötspieß 1,9 mm, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Lötspieß kann in Leiterplatten eingelötet werden. Zubehör BES 1000. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm. Anzugsdrehmoment: 50 Ncm.
Typ:	SEB 2630 S1,9 schwarz/black
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 359-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	DIN EN 61010-031
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	löten
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	24 A
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Gehäusebefestigung:	schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	Gold
Gehäusematerial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Messing vernickelt
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-40 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	

