

Datenblatt für AGF 20
 Artikelnummer: 930120000



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 120-000
Beschreibung:	Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich.
Typ:	AGF 20
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 120-000
Klemmbereich:	10 mm
Technische Daten	
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	4 mm Buchse, löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Durchgangswiderstand:	15 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Stahl
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	Stahl
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +100 °C
Zeichnung	
	