

Buchsen

PB 4



Produkt	PB 4
Beschreibung	Prüfbuchse, Durchmesser 4 mm für Leiterplatten zum Messen und Prüfen während des Betriebs. Zusätzliche Befestigung der Prüfbuchse mit Zylinderblechschraube BZ 2,2 DIN 7971 an der Leiterplatte möglich. Durchgehende Buchse, 4 mm Durchmesser, Messing verzinkt.
Betriebsanleitung	BA406
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot Sn
Zeichnung	
	Technical drawing of the PB 4 test socket. The drawing includes two views: a front view and a side view. The front view shows a cylindrical component with a diameter of 4 mm and a total length of 21 mm. The side view shows the component's profile with a height of 10.5 mm and a base width of 7.5 mm. Other dimensions include 17.8 mm for the main body length, 1.2 mm for the base thickness, 5.2 mm for the mounting hole diameter, and 0.5 mm for the internal feature. The drawing also indicates a 7 mm diameter for the mounting hole and a 1.9 mm diameter for the internal feature.
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, verzinkt
Gehäusematerial	PC
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +85 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 29.06.2023

Stand: 29.06.2023