

Datenblatt für PB 4
 Artikelnummer: 973582100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 582-100
Beschreibung:	Prüfbuchse, Durchmesser 4 mm für Leiterplatten zum Messen und Prüfen während des Betriebs. Zusätzliche Befestigung der Prüfbuchse mit Zylinderblechschraube BZ 2,2 DIN 7971 an der Leiterplatte möglich. Durchgehende Buchse, 4 mm Durchmesser, Messing verzinkt.
Typ:	PB 4 schwarz/black
System:	4 mm System
Bestellnummer:	973 582-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	16 A
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	verzinkt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PC
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +85 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	

