

**Datenblatt für PB 4**  
**Artikelnummer: 973582100**


<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 973 582-100
<b>Beschreibung:</b>	Prüfbuchse, Durchmesser 4 mm für Leiterplatten zum Messen und Prüfen während des Betriebs. Zusätzliche Befestigung der Prüfbuchse mit Zylinderblechschraube BZ 2,2 DIN 7971 an der Leiterplatte möglich. Durchgehende Buchse, 4 mm Durchmesser, Messing verzinkt.
<b>Typ:</b>	PB 4 schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	973 582-100
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	● ●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	löten
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	5 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	verzinkt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PC
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +85 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	

