

Datenblatt für AK 10
Artikelnummer: 930126100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 126-100
Beschreibung:	Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfläche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinnt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser. Viele Farbvarianten.
Typ:	AK 10 schwarz/black
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 126-100
Klemmbereich:	6 mm
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●●
Technische Daten	
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	4 mm Buchse
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	6 A
Durchgangswiderstand:	15 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	verzinnt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PS
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	

