

**Datenblatt für AK 10**  
**Artikelnummer: 930126100**


<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 930 126-100</b>
<b>Beschreibung:</b>	Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfläche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinkt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser. Viele Farbvarianten.
<b>Typ:</b>	AK 10 schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	930 126-100
<b>Klemmbereich:</b>	6 mm
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	●●●●●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	6 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	15 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	verzinkt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PS
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +60 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	

