

■ **SK 32 B**

Sortimentskasten, Stahl, mit Aderendhülsen 0,5 - 16 mm<sup>2</sup> DIN 46228 Teil 1 und Presswerkzeug K 3

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 285x155x45 mm



Artikel		Artikel-Nr.	
Sortimentskasten mit Aderendhülsen 0,5 - 16 mm <sup>2</sup> DIN 46228 Teil 1 und Presswerkzeug K 3		<b>SK32B</b>	
Lieferumfang	Beschreibung	Menge	Seite
SK32L	Stahlblechkasten	1	
K3	Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 - 16 mm <sup>2</sup>	1	
716V	Aderendhülsen 0,75 mm <sup>2</sup>	1000	
72S6V	Aderendhülsen 1 mm <sup>2</sup>	1000	
727V	Aderendhülsen 1,5 mm <sup>2</sup>	1000	
737V	Aderendhülsen 2,5 mm <sup>2</sup>	500	
749V	Aderendhülsen 4 mm <sup>2</sup>	500	
7510V	Aderendhülsen 6 mm <sup>2</sup>	500	
7618V	Aderendhülsen 10 mm <sup>2</sup>	250	
7718V	Aderendhülsen 16 mm <sup>2</sup>	150	

■ **SK 45 B**

Sortimentskasten, Stahl, mit isolierten Aderendhülsen 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 48

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 200x140x40 mm



Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 48		<b>SK45B</b>		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
SK30L		Stahlblechkasten	1	
K48		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm <sup>2</sup>	300	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm <sup>2</sup>	300	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm <sup>2</sup>	300	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm <sup>2</sup>	200	



■ **SK 47 B**

Sortimentskasten, Stahl, mit isolierten Aderendhülsen 0,75 - 16 mm<sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 3

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 285x155x45 mm

Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,75 - 16 mm <sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 3		<b>SK47B</b>		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
SK32L		Stahlblechkasten	1	
K3		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 - 16 mm <sup>2</sup>	1	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm <sup>2</sup>	200	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm <sup>2</sup>	200	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm <sup>2</sup>	200	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm <sup>2</sup>	200	
47410	■	Aderendhülsen 4 mm <sup>2</sup>	100	
47512	■	Aderendhülsen 6 mm <sup>2</sup>	100	
47618	■	Aderendhülsen 10 mm <sup>2</sup>	100	
47718	■	Aderendhülsen 16 mm <sup>2</sup>	50	



■ **SK 43 NB**

Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm<sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 sowie Abisolierwerkzeug K 43/2 und Presswerkzeug K 30/3

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 370x210x40 mm

Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm <sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 sowie Abisolierwerkzeug K 43/2 und Presswerkzeug K 30/3		<b>SK43NB</b>		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
SK43L		Stahlblechkasten	1	
K432		Automatische Abisolierzange	1	
K303		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingaderendhülsen 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	1	
4698	□	Aderendhülsen 0,5 mm <sup>2</sup>	500	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm <sup>2</sup>	500	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm <sup>2</sup>	400	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm <sup>2</sup>	400	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm <sup>2</sup>	300	
47612	■	Aderendhülsen 10 mm <sup>2</sup>	100	
47512	■	Aderendhülsen 6 mm <sup>2</sup>	100	
47410	■	Aderendhülsen 4 mm <sup>2</sup>	100	

■ **SK 30/3 P**

Sortimentskasten, Kunststoff, mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm<sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 sowie Abisolierwerkzeug K 43/2 und Presswerkzeug K30/3

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 395x295x106 mm



Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm <sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 sowie Abisolierwerkzeug K 43/2 und Presswerkzeug K30/3		<b>SK303P</b>		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
K432		Automatische Abisolierzange	1	
K303		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	1	
4698	□	Aderendhülsen 0,5 mm <sup>2</sup>	400	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm <sup>2</sup>	400	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm <sup>2</sup>	400	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm <sup>2</sup>	400	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm <sup>2</sup>	200	
47410	■	Aderendhülsen 4 mm <sup>2</sup>	200	
47512	■	Aderendhülsen 6 mm <sup>2</sup>	100	
47612	■	Aderendhülsen 10 mm <sup>2</sup>	100	

■ **SK 30/3 S**

Sortimentskasten, Kunststoff, mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm<sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 30/3

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 275x230x83 mm



Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm <sup>2</sup> DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 30/3		<b>SK303S</b>		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
K303		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	1	
4698	□	Aderendhülsen 0,5 mm <sup>2</sup>	100	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm <sup>2</sup>	100	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm <sup>2</sup>	100	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm <sup>2</sup>	100	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
47410	■	Aderendhülsen 4 mm <sup>2</sup>	50	
47512	■	Aderendhülsen 6 mm <sup>2</sup>	30	
47612	■	Aderendhülsen 10 mm <sup>2</sup>	30	