



**■ MK 210 B**

Sortimentskasten, Stahl, mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> und Presswerkzeug K 10

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 250x155x40 mm

Artikel			Artikel-Nr.	
Sortimentskasten mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> und Presswerkzeug K 10			<b>MK210B</b>	
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
MK210L		Stahlblechkasten	1	
K10		Mechanisches Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1	
620C4	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
6305	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
710	■	Stiftkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
6505	■	Quetschkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	25	



**■ MK 220 B**

Sortimentskasten, Stahl, mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> und Presswerkzeug K 10

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 370x160x40 mm

Artikel			Artikel-Nr.	
Sortimentskasten mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> und Presswerkzeug K 10			<b>MK220B</b>	
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
MK220L		Stahlblechkasten	1	
K10		Mechanisches Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1	
6205	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
6305	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
620C4	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
630C4	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
705	■	Stiftkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
710	■	Stiftkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
6505	■	Quetschkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	25	
715	■	Stiftkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	25	

■ **MK 230 B 507**

Sortimentskasten mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> und Presswerkzeug K 507

**Eigenschaften**

- Abmessungen: 366x230x51 mm



Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> und Presswerkzeug K 507		<b>MK230B507</b>		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
MK230L		Stahlblechkasten	1	
K507		Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze	1	
6204	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
6205	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
6206	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
6304	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
6305	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
6306	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
670	■	Stossverbinder 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
680	■	Stossverbinder 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
705	■	Stiftkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
710	■	Stiftkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
730	■	Flachsteckhülsen 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
830	■	Flachstecker 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
620C4	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
630C4	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
715	■	Stiftkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	25	
700	■	Stossverbinder 4 - 6 mm <sup>2</sup>	25	
6505	■	Quetschkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	25	
6506	■	Quetschkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	25	
650C6	■	Quetschkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	25	

■ **SK 82 S**

Sortimentskasten, Kunststoff, mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> und Presswerkzeug K 82



Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> und Presswerkzeug K 82		<b>SK82S</b>		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
K82		Mechanisches Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1	
6204	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	20	
6205	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	20	
670	■	Stossverbinder 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	20	
720	■	Flachsteckhülsen 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	20	
6304	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	20	
6305	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	20	
680	■	Stossverbinder 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	20	
730	■	Flachsteckhülsen 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	20	



**SK 82 P**

Sortimentskasten, Kunststoff, mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> sowie Abisolierwerkzeug K 432 und Presswerkzeug K 82

**Eigenschaften**

- Abmessungen 395x295x106 mm

Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> sowie Abisolierwerkzeug K 432 und Presswerkzeug K 82		<b>SK82P</b>		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
K432		Automatische Abisolierzange	1	
K82		Mechanisches Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1	
6204	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
6205	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
670	■	Stossverbinder 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
720	■	Flachsteckhülsen 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	50	
6304	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
6305	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
680	■	Stossverbinder 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
730	■	Flachsteckhülsen 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	50	
6505	■	Quetschkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	20	
6506	■	Quetschkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	20	
700	■	Stossverbinder 4 - 6 mm <sup>2</sup>	20	
715	■	Stiftkabelschuhe 4 - 6 mm <sup>2</sup>	20	
620C4	■	Quetschkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	20	
630C4	■	Quetschkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	20	
705	■	Stiftkabelschuhe 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>	20	
710	■	Stiftkabelschuhe 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	20	



**SK 30 L**

Stahlblechkasten ohne Inhalt

**Eigenschaften**

- 4 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss
- Zur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K1, K4, K46 und K48
- Abmessungen 200x140x40 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Artikel	Artikel-Nr.
Stahlblechkasten	<b>SK30L</b>



**SK 32 L**

Stahlblechkasten ohne Inhalt

**Eigenschaften**

- 8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss
- Zur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K3, K35
- Abmessungen 285x155x45 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Artikel	Artikel-Nr.
Stahlblechkasten	<b>SK32L</b>