

Stecker

LAS S G



Produkt	LAS S G
Beschreibung	Stecker, gerade, berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5mm ² bis 1,5mm ² , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2mm. Steckerstift 4mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch Click-System.
Betriebsanleitung	BA459
Artikel-Nr. / *Farbe	9340971xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 05 braun ● 06 grau ● 07 weiß ● 09 violett Ni
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
 Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022