




○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich Prüfmaße
MIT / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

G-Schiene EN 60715-G32
G-rail EN 60715-G32



Diese Zeichnung

darf ohne unsere vorherige ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten, insbesondere Wettbewerbern, im Original oder Kopie bekannt gegeben werden.

Wir behalten uns Eigentum u. Urheberrecht an der Zeichnung vor.

Mißbräuchliche Benutzung verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz vom 9. Sept. 1965, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und das Bürgerliche Gesetzbuch

**Wieland Electric GmbH
Bamberg**

NUR ZUR INFORMATION

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* = spezielle Verpackung
specific package

Teile.-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
57.510.0155.0	grau/grey	WKN 10/U /VO
57.510.0155.5	rot/red	WKN 10/U RT/VO
57.510.0155.6	blau/blue	WKN 10/U BL/VO
57.510.0155.8	gelb/yellow	WKN 10/U GE/VO
57.510.0155.9	orange	WKN 10/U OR/VO
* 57.510.0195.0	grau/grey	WKN 10/U /VO
* 57.510.0195.6	blau/blue	WKN 10/U BL/VO

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1		2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 57.510.0155.0 01K				Index	
	/			Entworfen	22.10.	Schnitt J.							
	/			Geprüft	-	-							
	/			Vol.	mm³	Off.							mm²
	/	 wieland			Benennung DURCHGANGSKLEMME Modular terminal								
	/												
Buchstabe	Datum / Blatt												
Änderung													