




1:2




Abstrahlrichtung LEDs

Schaltplan:




2x Schrauben
16-1144-
beigelegt

Technische Daten siehe 06-7650-0001
Produktzeichnung 00-7650-0074

Werkstoff / material				Nr. / no.		Oberfläche / surface				Index / index									
 Projektionsmethode 1 first angle projection 				Masse / mass in g		Volumen / volume in cm³		Toleranzen / tolerances		Maßstab / scale		Blattgröße / sheet size							
										1:1		DIN A4							
				Datum / date		Name / name		Benennung / designation Y-Stück, ungeschirmt 2KD M12 / KS M12											
				Gezeichnet drawn		18.05.11 maetz													
				Geprüft checked															
Serie / series 765																			
Status state				50 - Freigegeben															
00		-		31.05.11		ma		Werkzeug / tool				Zeichnungs-Nr. / drawing no.		beb-internal / beb-internal		Blatt / sheet			
Rev. rev.		Nummer number		Datum date		Name name						79 5236 00 04				001		von / of	
Ersatz f. replaces:				E10-79-028-04-A															

binder

Projektionsmethode 1
first angle projection



50 - Freigegeben

00 - Nummer number

31.05.11 - Datum date

ma - Name name