

Flachsteckhülsen mit Isolation

Clips femelles plats avec isolation

Flat receptacles with insulation

7,7 mm

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3908

Matière:
MS sn = laiton étamé



Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C

Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.


Material:
MS sn = tin-plated brass



Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.




UL- No. E235796





Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
			Farben Couleurs Colours	Form A					
PVC	0.5-1 (22-18)	7.7 x 0.8		3908	24.5	10.5	1.7	200	3974N 3984C 3984O 3086N 3986S
	1.5-2.5 (16-14)	7.7 x 0.8		3909	24.5	10.5	2.3	200	

9,5 mm

UL- No. E235796



Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools	
			Farben Couleurs Colours	Form A						Form B
PVC	1.5-2.5 (16-14)	9.5 x 1.2		3919	3919S	26	10.5	2.3	200	3974N 3984C 3984D 3984O 3086N 3986C 3986S
	4-6 (12-10)	9.5 x 1.2		3914	3914S	28.5	13	3.4	200	