

Datenblatt für PKI 10 A
 Artikelnummer: 930103100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 103-100
Beschreibung:	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2 mm Durchmesser-Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
Typ:	PKI 10 A schwarz/black
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 103-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●●●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	M4 Gewinde
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	35 A
Durchgangswiderstand:	2 mOhm
Gehäusebefestigung:	schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PF
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +100 °C
Zeichnung	

