



NC3FXS

3 polige Kabelbuchse mit ON/OFF Drehschalter (Pin 2 und 3), geräuschfrei.

XLR Kabelbuchse mit geräuschfreiem ON/OFF Drehschalter. Für Mikrophone ohne Schalter.

TECHNISCHE DATEN

Elektrisch

Anzahl Kontakte: 3

Durchgangswiderstand : $\leq 3 \text{ m}\Omega$

Isolationswiderstand - initial: $> 2 \text{ G}\Omega$

- nach Feuchtetest: $> 1 \text{ G}\Omega$

Durchschlagfestigkeit: 1500 V dc

Nennstrom: 16 A

Leiterquerschnitt: 2.5 mm²/14 AWG

Kapazität zwischen Kontakten [C]: $\leq 4 \text{ pF}$

Mechanisch

Lebenszeit: > 1000 Zyklen

Ein-/ Aussteckkraft: $\leq 20 \text{ N}$

Kabeldurchmesser: 3.5 mm - 8.0 mm

Materialien

Gehäuse: ZnAl4Cu1, gal Ni oder schwarz Cr über Cu Beschichtung

Einsatz: PA 6.6 30% GR (glasfaserverstärkt)

Kontakte: - Kabelbuchsen : CuSn6

- Kabelstecker: CuZn39Pb3

Kontaktfläche: gal 2 μm Ag oder gal 0.2 μm Au Hartlegierung über 2 μm Ni

Verriegelungsklinke (nur bei Kabelbuchsen): St3K32

Zugentlastungsklammer: POM

Knickschutz: PUR

Umwelt:

Temperaturbereich: -30° C to + 80° C

Flammparkeit: UL 94HB

Lötbarkeit: entspricht IEC 68-2-20

