

Datenblatt für PKI 110  
 Artikelnummer: 931714101



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 931 714-101
<b>Beschreibung:</b>	Polklemme mit Krallenrand, unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Durchmesser 2 mm Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
<b>Typ:</b>	PKI 110 rot/red
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	931 714-101
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	M4 Gewinde
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	35 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	2 mOhm
<b>Gehäusebefestigung:</b>	schrauben
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +100 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 V-2
<b>Zeichnung</b>	

