

Datenblatt für PKI 100
Artikelnummer: 930757100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 757-100
Beschreibung:	Polklemme mit unverlierbarem Isolierkopf, der durch eine Feder an die Isolierringe gedrückt wird. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum verdrehsicheren Einbau in Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
Typ:	PKI 100 schwarz/black
System:	4 mm System
Bestellnummer:	930 757-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●●●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	M4 Gewinde
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	35 A
Durchgangswiderstand:	2 mOhm
Gehäusebefestigung:	schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	

