



Datenblatt für MST 3  
 Artikelnummer: 973509103



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 973 509-103
<b>Beschreibung:</b>	Miniatur-Stecker - Durchmesser 2 mm, Stift Messing vernickelt mit Lötanschluss. Biessame, trittfeste Isolierhülse. Zur Konfektionierung von Anschlussleitungen mit max. 1,9 mm Außendurchmesser.
<b>Typ:</b>	MST 3 gelb/yellow
<b>System:</b>	2 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	973 509-103
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	2 mm
<b>Kontaktart:</b>	ungefederter Stift
<b>Anschlussart:</b>	löten
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Bemessungsstrom:</b>	6 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	6 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PVC-P
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +60 °C
<b>Zeichnung</b>	
	