

X-COM®**B**-SYSTEM

## Federleisten zum Selbstkonfektionieren

## Serie 2022

0,25 - 2,5 (4) mm<sup>2</sup> ① | AWG 22 - 12

690 V/6 kV/3 ②

I<sub>N</sub> 24 A (32 A) ③

Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in

 10 - 12 mm / 0.43 in ④

Bestellnr.	VPE		
<b>1-Leiter-Endmodul,</b>			
kodierbar			
 grau	<b>2022-181</b>	250	
 blau	<b>2022-184</b>	250	
 grün-gelb	<b>2022-187</b>	250	
<b>1-Leiter-Mittelmodul,</b>			
kodierbar			
 grau	<b>2022-171</b>	250	
 blau	<b>2022-174</b>	250	
 grün-gelb	<b>2022-177</b>	250	
<b>1-Leiter-Anfangsmodul, mit integrierter Abschlussplatte,</b>			
kodierbar			
 grau	<b>2022-161</b>	250	
 blau	<b>2022-164</b>	250	
 grün-gelb	<b>2022-167</b>	250	
<b>Zubehör, Federleisten</b>			
passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline (siehe Kapitel 13)			
<b>Isolierungsstopp,</b>		<b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b>	
	5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> lichtgrau <b>2002-171</b> 200 (8x25)		10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm unbedruckt <b>793-5501</b> 5
<b>Isolierungsstopp,</b>		<b>WMB-Multibeschriftungssystem, unbedruckt,</b>	
	5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm <sup>2</sup> dunkelgrau <b>2002-172</b> 200 (8x25)		10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm gelb <b>793-5501/000-002</b> rot <b>793-5501/000-005</b> blau <b>793-5501/000-006</b> grau <b>793-5501/000-007</b> orange <b>793-5501/000-012</b> hellgrün <b>793-5501/000-017</b> grün <b>793-5501/000-023</b> violett <b>793-5501/000-024</b> 5
<b>Verriegelungsklinke,</b>			
	4,8 mm breit orange <b>2022-142</b> 100 (4x25) grau <b>2022-141</b> 100 (4x25)		
<b>Verriegelungsklinke,</b>			
	9,6 mm breit orange <b>2022-152</b> 100 (4x25) grau <b>2022-151</b> 100 (4x25)		
<b>Warnabdeckung,</b>		<b>WMB Inline, unbedruckt,</b>	
	mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen gelb <b>2002-115</b> 100 (4x25)		dehnbar 5 - 5,2 mm, 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle weiß <b>2009-115</b> 1
<b>Zugentlastungsplatte, grau</b>		<b>Beschriftungsstreifen, unbedruckt,</b>	
	35 mm breit <b>734-326</b> 100 (4x25) 6 mm breit <b>734-327</b> 100 (4x25) 12,5 mm breit <b>734-328</b> 100 (4x25) 25 mm breit <b>734-329</b> 100 (4x25) 55 mm breit <b>734-430</b> 50 (2x25) 75 mm breit <b>734-431</b> 50 (2x25)		11 mm breit, 50m-Rolle weiß <b>2009-110</b> 1

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.