



NF2D-9

Cinch (RCA) Buchse im vernickeltem D-Gehäuse mit weißer Isolierscheibe, Lötanschluss.

Phono (RCA) Einbaubuchse im vernickelten oder schwarz-verchromten D-Gehäuse. Vergoldete Kontakte und verschiedenfarbige Kodierung für Video-Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Nennstrom: 16A
Nennspannung: 50V
Isolationswiderstand: 5 G Ω
Durchgangswiderstand: 10 m Ω
Durchschlagfestigkeit: 500 V
Lötbarkeit: entspricht IEC 68-2-20
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C

Materialien

Gehäuse vom RCA: Messing, Au beschichtet
Kontakte: Messing, Au beschichtet
D-Gehäuse: ZnAl4Cu1, gal Ni oder schwarzchrom beschichtet
Isolator: PA6+30GF

