

**Produkt**

Bezeichnung	2mm Einbaufederkorbstecker
Typ	EFK2000

**Technische Daten**

Kontaktdurchmesser vorne	2mm
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Lötanschluss max. 1mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	10A
Befestigung	Gewinde M2 x 6mm

**Material**

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Kupfer - Beryllium, vernickelt

**Sonstiges**

Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung