

Produkt

| | |
|-------------|------------------------------|
| Bezeichnung | 2,4mm Einbaufederkorbstecker |
| Typ | EFK2400 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Kontaktdurchmesser vorne | 2.4mm |
| Kontaktdurchmesser hinten | |
| Anschlussart | Lötanschluss max. 1mm ² |
| Bemessungsspannung | 60V DC / 30V AC |
| Bemessungsstrom | 10A |
| Befestigung | Gewinde M3 x 6mm |

Material

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Oberfläche | Vernickelt |
| Trägermaterial | Messing |
| Kontaktmaterial | Kupfer - Beryllium, vernickelt |

Sonstiges

| | |
|-------------------|-----------------|
| Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
|-------------------|-----------------|

Entspricht RoHS-Verordnung