

**Produkt**

Bezeichnung	3mm Einbaufederkorbstecker
Typ	EFK3000

**Technische Daten**

Kontaktdurchmesser vorne	3mm
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Lötanschluss max. 2,5mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	30A
Befestigung	Gewinde M3,5 x 3,5mm

**Material**

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Kupfer - Beryllium, vernickelt

**Sonstiges**

Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung