

Produkt

Bezeichnung	4mm Einbau Schutzkappenbüschelstecker
Typ	ES4000

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	4mm
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Lötanschluss max. 4mm ²
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	60A
Befestigung	Gewinde M4 x 15mm

Material

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Messing

Sonstiges

Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung