

Produkt

Bezeichnung	2,4mm Einbaubuchse
Typ	EBU 2024

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	2,4mm
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Lötanschluss bis 1mm ²
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	10A

Material

Oberfläche	Versilbert
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	
Gehäuse	

Sonstiges

Temperaturbereich	-10°C bis +50°C
	inkl. 2 Muttern M4
	Entspricht RoHS-Verordnung