SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Experience in Contact Technology
since 1950

S4004S

Ø 4 mm 30Vac / 60Vdc 16A

Büschelstecker 4mm

Connector 4mm

Ø 4 mm	30Vac / 60Vdc	16A	-10 °C bis +50 °C
Steckdurchmesser		Bemessungsstrom	Temperaturbereich
Plug-in diameter		*Rated current*	*Temperature range*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4 mm
Bemessungsspannung Rated voltage	30 Vac / 60Vdc
Bemessungsstrom Rated current	16 A
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
Kontaktmaterial Contact material	Messing Brass
Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel
Gehäuse Material Housing material	PVC
Kabelanschluss cable connection	Schrauben Screw

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING



EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Für Kabel bis 2,5mm²
  cable up to 2,5mm²
- Erhältlich in 4 Farben
  Available in 4 colours
- Kundenspezifische Ausführung möglich
  Customized design possible
- Hohe Kontaktsicherheit
  High contact reliability
- Auch in Lötversion erhältlich
  Also available with soldering connection
- Quersteckmöglichkeit 4mm
  Cross connection 4mm

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

Rot Red	012 000216
Schwarz Black	012 000169
Blau Blue	012 000217
Gelb Yellow	012 000170

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

info@schnepp-neudenau.de
www.schnepp-neudenau.de