

**Produkt**

Bezeichnung	4mm Schutzkappenbüschelstecker
Typ	S 4000 S

**Technische Daten**

Kontaktdurchmesser vorne	4mm
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	Schraubanschluss max. 2,5mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	30A
Befestigung	

**Material**

Oberfläche	Versilbert
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Messing
Gehäuse	PVC

**Sonstiges**

Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung