


NUR GUELTIG FUER KABELGR. 1 RG178B/U; RG196A/U !



- 1) STECKKRAFT MIT BUCHSE
MAX. 15N
- 2) ABZUGSKRAFT MIT BUCHSE
ca. 10N

KABELZUSCHNITT UND MONTAGE
SIEHE MONTAGEANLEITUNG
M 78

ANMERKUNG: IN DER 12-STELLIGEN BESTELL-NR. IST MIT DER 12-TEN ZAHL DIE OBERFLAECHE MIT "1" GLEICH INDUSTRIE-AUSFUEHRUNG ODER MIT "2" GLEICH VG-AUSFUEHRUNG ANZUGEBEN.

IME KONNEKTOR SYSTEMS GMBH

FREIMASSTOL.
DIN 7168
MITTEL

Maasstab 10:1

CRIMPSECHSKANT: HUELSE KABELGR. 1 SW2.67
INNENLEITER: GELOETET

1992	Datum	Name
Bearb.	24.03.	Schwaer
Gep.	12.6.92	Hauk
Norm		

WINKELSTECKER

968.09.1420.01

Blatt

Bl.

Zeichnung Nr. Korr. 15.4.92 Sch.

Nr.	Zust	Aenderung	Datum	Name
-----	------	-----------	-------	------