

Produkt

Bezeichnung	Fk 14/4 mB Ni
Typ	14mm Verbindungsstecker mit 4mm Federkorbstecker und axialer Buchse

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	4mm
Kontaktdurchmesser hinten	4mm
Anschlussart	
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	30A

Material

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Kupfer-Beryllium, Vernickelt
Gehäuse	Pa

Sonstiges

Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung