

Datenblatt Artikel 1730

Flachsteckhülse



Nennquerschnitt: 1,5 – 2,5 mm²

Material: CuZn, verzinkt

Ausführung: nach DIN 46247, Teil 3

Steckdicke: 0,8mm

Steckbreite: 6,3mm

Abmessungen:

a ₁	8,5 mm
a ₂	4,5 mm
l ₁	19 mm
l ₂	7,4 mm
l ₃	4,0 mm
s	0,45 mm

Temperaturbeständigkeit: 100° C

Strombelastbarkeit: max. 26 Ampere für 2,5 mm²

Abisolierlänge: 5,5 mm

Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Auch für ein- und mehrdrähtige Leiter einsetzbar.