


Geräteeinbaustecker 155°/ 16 A mit Schutzkontakt
Mains appliance plug 155°/ 16 A with earthing contact



Beschreibung / Description

-

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 22
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger, Gehäuse / Carrying parts, Cover	Phenolharz-Formmasse Typ 31 / Phenolic moulding compound type 31 Harnstoff-Formmasse Typ 131.5 / Urea moulding compound type 131.5

Abmessungen / Dimension

