

Gerätesteckdose 155°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle
Connector, 155°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve



C15A

Gewicht
/ Weight

25 g



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm².

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt C 15 A
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions



Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
20 mm	20 mm	20 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • *Technical data are subject to change*