

**Gerätesteckdose mit Schutzkontakt, 155°/ 10 A**
**Mains appliance line socket with earthing contact, 155°/ 10 A**

**Beschreibung / Description**

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05RR-F oder H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
Abgewinkelte Leitungseinführung rechts

*Rewireable, for supply line H05RR-F or H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>*

*Right angled cable entry*

**Technische Daten / Specification**

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt C 15 A
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamid 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamid 6

**Abmessungen / Dimension**
