

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC

Artikelnummer: 2744380



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744380>

SUB-D-Stecker, 9-polig, axiale Kabelzuführung, Bussystem: Profibus mit 12 Mbit/s (Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar), Pinbelegung: 3, 5, 6, 8, Ausführung: Stift



Kaufmännische Daten

EAN	4017918818142
VPE	1 Stück
Zolltarif	85366990
Gewicht/Stück	0,05098 KG
Katalogseitenangabe	Seite 235 (NTK-2008)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
04.06.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A
Bussystem	PROFIBUS-DP

Steckzyklen	> 200
Kabeldurchmesser max.	8,4 mm
Kabeldurchmesser min.	7,6 mm
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Pinbelegung	3, 5, 6, 8
Länge	31,5 mm
Breite	17 mm
Höhe	58,2 mm

Anschlussdaten

Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Stecker
Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Approbationen



Approbationen


CUL, GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2744636	PSM-STRIP-KNIFEBLOCK	Ersatz-Messerblock für Schnellabisolierwerkzeug
Kabel/Leiter		
2744652	PSM-CABLE-PROFIB/FC	PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect, bis 12 MBit/s (02YSY (ST)CY 1x2x22 AWG)
Werkzeug		
2744623	PSM-STRIP-FC/PROFIB	Schnellabisolierwerkzeug für Profibuskabel Typ Fast Connect
1204384	QUICK WIREFOX 6	Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm ² , Drahtschneiden bis 6 mm ² flexibel bzw. 4 mm ² starr
1205037	SZS 0,4X2,5	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 1,5 mm ² -Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,4 x 2,5 mm

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2008 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten