

**Gerätesteckdose 155°, 16 A, mit Schutzkontakt**  
**Mains appliance line socket 155°, 16 A, with earthing contact**



**Beschreibung / Description**

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05RR-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05RR-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>

**Technische Daten / Specification**

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C21
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluß / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

**Abmessungen / Dimension**

