

# 16-3

## Crimpkontakte Buchse

Gestanzte Einzelkontakte



Gestanzte Bandkontakte für  
Crimpzangen mit Vorschub



100 bzw. 200 Stück

Gestanzte Bandkontakte für Crimpmaschinen



2000 Stück  
(Zuführung links  
oder rechts)

Serie	Kontakt Ø in mm	Isolierungs- Ø in mm	Polzahl	Gehäuse- größe	Anschluss- querschnitt / AWG	Lieferform	Stück	Bestell-Nr. Kontaktfläche		
								versilbert	vergoldet	
C 16-3	1,5	0,7 - 1,6	14 + PE	1	0,09 - 0,25 mm <sup>2</sup> 28 - 24	Einzelkontakt	100	VN 02 015 0052 (1)	VN 02 015 0052 (2)	
			12 + 3 + PE	1		Bandkontakt	200	ZN 02 015 0052 (1)	ZN 02 015 0052 (2)	
			17 + PE	1		rechts	2000	HN 02 015 0052 (1)	HN 02 015 0052 (2)	
			14 + PE	2		links	2000	TN 02 015 0052 (1)	TN 02 015 0052 (2)	
			19 + PE	2						
C 16-3	1,5	1,3 - 2,0	14 + PE	1	0,35 - 0,5 mm <sup>2</sup> 22 - 20	Einzelkontakt	100	VN 02 015 0046 (1)	VN 02 015 0046 (2)	
			12 + 3 + PE	1		Bandkontakt	200	ZN 02 015 0046 (1)	ZN 02 015 0046 (2)	
			17 + PE	1		rechts	2000	HN 02 015 0046 (1)	HN 02 015 0046 (2)	
			14 + PE	2		links	2000	TN 02 015 0046 (1)	TN 02 015 0046 (2)	
			19 + PE	2						
C 16-3	1,5	1,6 - 2,1	14 + PE	1	0,75 - 1,0 mm <sup>2</sup> 18	Einzelkontakt	100	VN 02 015 0047 (1)	VN 02 015 0047 (2)	
			12 + 3 + PE	1		Bandkontakt	200	ZN 02 015 0047 (1)	ZN 02 015 0047 (2)	
			17 + PE	1		rechts	2000	HN 02 015 0047 (1)	HN 02 015 0047 (2)	
			14 + PE	2		links	2000	TN 02 015 0047 (1)	TN 02 015 0047 (2)	
			19 + PE	2						
C 16-3	1,6	1,0 - 2,0	8 + PE	1	0,14 - 0,5 mm <sup>2</sup> 26 - 20	Einzelkontakt	100	VN 02 016 0003 (1)	VN 02 016 0003 (2)	
			12 + 3 + PE	1		Bandkontakt	200	ZN 02 016 0003 (1)	ZN 02 016 0003 (2)	
			12 + PE	2		rechts	2000	HN 02 016 0003 (1)	HN 02 016 0003 (2)	
			14 + PE	2		links	2000	TN 02 016 0003 (1)	TN 02 016 0003 (2)	
C 16-3	1,6	1,8 - 2,8	8 + PE	1	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> 20 - 16	Einzelkontakt	100	VN 02 016 0002 (1)	VN 02 016 0002 (2)	
			12 + 3 + PE	1		Bandkontakt	100	ZN 02 016 0002 (1)	ZN 02 016 0002 (2)	
			12 + PE	2		rechts	2000	HN 02 016 0002 (1)	HN 02 016 0002 (2)	
			14 + PE	2		links	2000	TN 02 016 0002 (1)	TN 02 016 0002 (2)	
C 16-3	1,6	2,5 - 3,5	8 + PE	1	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> 16 - 14	Einzelkontakt	100	VN 02 016 0005 (1)	VN 02 016 0005 (2)	
			12 + 3 + PE	1		Bandkontakt	200	ZN 02 016 0005 (1)	ZN 02 016 0005 (2)	
			12 + PE	2		rechts	2000	HN 02 016 0005 (1)	HN 02 016 0005 (2)	
			14 + PE	2		links	2000	TN 02 016 0005 (1)	TN 02 016 0005 (2)	
C 16-3	2,5	1,8 - 2,8	14 + PE	1	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> 20 - 16	Einzelkontakt	100	VN 02 025 0001 (101)	VN 02 025 0001 (102)	
			12 + PE	2		Bandkontakt	100	ZN 02 025 0001 (1)	ZN 02 025 0001 (2)	
						rechts	2000	HN 02 025 0001 (1)	HN 02 025 0001 (2)	
						links	2000	TN 02 025 0001 (1)	TN 02 025 0001 (2)	
			2,5 - 3,5	14 + PE	1	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> 16 - 14	Einzelkontakt	100	VN 02 025 0010 (101)	VN 02 025 0010 (102)
				12 + PE	2		Bandkontakt	200	ZN 02 025 0010 (1)	ZN 02 025 0010 (2)
							rechts	2000	HN 02 025 0010 (1)	HN 02 025 0010 (2)
							links	2000	TN 02 025 0010 (1)	TN 02 025 0010 (2)

Einzelkontakt in Beutel verpackt; Bandkontakt auf Verarbeitungsspule HN = Rechtseinlauf; TN = Linkseinlauf