

**Gerätesteckdose 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle**
**Mains appliance line socket, 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve**


C19


**RoHS**  
 COMPLIANT  
 2002/96/EC

**Beschreibung / Description**

 Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F und H05RR-F 3G1,0 und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Abgewinkelte Leitungseinführung links

 Rewireable, for supply line H05VV-F and H05RR-F 3G1,0 and 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Left angled cable entry

**Technische Daten / Specification**

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320, Normblatt C19
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

**Abmessungen / Dimension**
