

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK

Artikelnummer: 1652936

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652936>

RJ45-Buchseneinsatz, für Freenet-System, CAT5e, 8-polig, geschirmt,
mit Kabelanschluss (IDC-Schnellanschluss), für starre Adern AWG
24 ... 22

Ethernet



| Kaufmännische Daten | |
|---------------------|---------------------|
| EAN | 4017918969929 |
| VPE | 1 Stück |
| Zolltarif | 85366990 |
| Gewicht/Stück | 0,0219 KG |
| Katalogseitenangabe | Seite 171 (PC-2007) |

ProduktHinweise

WEEE/RoHS konform seit:
24.10.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

| | |
|-------------|-------|
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Steckzyklen | ≥ 750 |

| | |
|--|--|
| Anschlussart | IDC |
| Anschlussquerschnitt | 0,2 mm ² ... 0,32 mm ² (starr) |
| Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 22 (starr) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
| Schutzart | IP20 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Elektrische Kennwerte

| | |
|---------------------------------------|--|
| Polzahl | 8 |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001) |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 1 |

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|------------------|----------------|---|
| Allgemein | | |
| 1653744 | VS-A-F-IP67 | Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau |
| 1658668 | VS-A-F-IP67-BK | Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz |
| 1654581 | VS-A-S-F-IP67 | RJ45-Anbaurahmen, IP67, strahlenvernetzt für Schweißapplikationen, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben |

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2008 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten