

**W-Reihe, Zubehör  
WAP WDK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm<sup>2</sup> bis 300 mm<sup>2</sup> bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1059100000</a>
Typ	WAP WDK2.5
Ausführung	W-Reihe, Zubehör, Abschlussplatte, dunkelbeige, 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190101954
VPE	20 Stück

**Datenblatt**

**W-Reihe, Zubehör  
WAP WDK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	69 mm	Breite	1,5 mm
Höhe	54,5 mm	Nettogewicht	4,79 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

**weitere technische Daten**

Ausführung	Abschlussplatte	Einbauhinweis	Durchführung, Direktmontage
------------	-----------------	---------------	--------------------------------

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör
----------------	------------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000886	ETIM 3.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.0	27-14-11-33
eClass 7.0	27-14-11-33		

**Zulassungen**

Zulassungen



**Downloads**

STEP	<a href="#">1059100000_12456_WAP_WDK2.5_STP.stp</a>
------	---