

**Klemmbügel
KLBUE 4-13.5 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1712311001
Typ	KLBUE 4-13.5 SC
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl, 20 mm
GTIN (EAN)	4032248032358
VPE	10 Stück

Datenblatt

**Klemmbügel
KLBUE 4-13.5 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	20 mm	Breite	20 mm
Höhe	31 mm	Nettogewicht	17,3 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Klemmbügel für Kabeldurchmesser

Kabeldurchmesser, min.	4 mm	Kabeldurchmesser, max.	13,5 mm
------------------------	------	------------------------	---------

weitere technische Daten

Ausführung	für Schirmanschluss	Einbauhinweis	Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel
----------------	------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-11-90	eClass 7.0	27-14-11-50

Zulassungen

Zulassungen	ATEX
-------------	-------------