

Gehäuse für Schraubverriegelung und Zubehör


Bezeichnung Kontakt-
zahlen Bestell-Nummer Maßzeichnung Maße in mm

Schalengehäuse¹⁾

Kunststoff grau
RAL 7032

9
15
25
37
50


09 67 009 0571
09 67 015 0571
09 67 025 0571
09 67 037 0571
09 67 050 0571



Kunststoff grau
mit integrierten
Schirmblechen

9
15
25
37
50

09 67 009 0573
09 67 015 0573
09 67 025 0573
09 67 037 0573
09 67 050 0573



	a max.	b	c	d max.
15	39,62	33,3	15	Ø 9,1
25	53,52	47	15	Ø 11,5
37	69,8	63,5	15	Ø 12,8
50	67,41	61,1	19	Ø 14,5


9-37polig
anreihbar im Raster
3 TE (15,24 mm)

Rändelschraube für Schalengehäuse

Gewinde UNC
Gewinde M3

9-50

09 67 000 9971⁴⁾
09 67 001 9965*



²⁾ Rändelschraube vor dem Verpressen der Gehäuse in die untere Halbschale bis zum Anschlag stecken.

³⁾ Für Sechskantmutter bei Verwendung von Schraubbolzen oder Schieberverriegelung.

⁴⁾ außer 9polig je 2
Stück/Gehäuse bestellen


Rändelkopf grauer Kunststoff / Schaft verzinkt

⁵⁾ Kreuzschlitz für Schraubendreher PH 1, Philips Größe 1, ISO 4757

Handhebelpresse

zur Verarbeitung von
Schalengehäusen und
Steckverbindern mit
Schneidklemm-
anschluß

09 99 000 0114




Werkzeug

zum Verpressen
der Schalengehäuse

Oberteil
Unterteil

09 99 000 0215*
09 99 000 0216*



¹⁾ Rändelschraube separat bestellen
Keine Lagerhaltung