




These dimensions will be especially checked at delivery

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten in irgendeiner Weise zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns Eigentum und Urheberrecht an der Zeichnung vor. Missbräuchliche Benutzung verstößt gg. das Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965, das Gesetz gg. den unlauteren Wettbewerb und das Bürgerliche Gesetzbuch.
Wieland Electric GmbH



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	Ausführung version	H	Typ type
76.352.0729.0	Verschraubung Pg11 cable gland	57	MIN GOT GB 7 P11 25 Z0
76.352.0729.1	Gewinde Pg11 thread	--	MIN GOT GB 7 P11 25 Z1

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material Zinkdruckguß / metal	2009 gezeichnet drawn 09.03. Duetsch	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.352.0729.0	Index
Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked -	-		
Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -		
wieland		Type	HOOD GEHÄUSEOBERTEIL	
Elektrische Verbindungen		7-polig Pg11 von oben 7-poles Pg11 top cable entry		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			
Änderung/Revision				