

Elektronikgehäuse - UMK-BE 11,25 - 2971535

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)

Elektronik-Aufbaugehäuse, Steckmodul-Basiselement



Produkteigenschaften

- Die Module können sowohl über die Beschriftungsnuten im Seitenelement gekennzeichnet werden als auch durch die Phoenix Contact-Modulbezeichnung PMB, die in eine Bohrung (4 mm Ø) der Platine geschnappt wird
- Schneller Zusammenbau durch das steckbare Baukastenprinzip. Die stramme Verzapfung der einzelnen Elemente sorgt für eine hohe Verbindungsfestigkeit
- Vielfältige Möglichkeiten des externen Leiteranschlusses
- Mit dem Befestigungsflansch ist eine direkte Wandmontage möglich
- Durch den Universalfuß lassen sich die Module auf den marktgängigen EN-Tragschienen aufrasten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918088392

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Aufbaugehäuse
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe	grün

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

Maße

Länge	77 mm
Breite	11,25 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
---------------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401

Elektronikgehäuse - UMK-BE 11,25 - 2971535

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized /

Approbationsdetails



Zubehör

Aufbaugehäuseunterteil

UMK-BE 45 - 2970015



Elektronikgehäuse - UMK-BE 11,25 - 2971535

Zubehör

UMK-BE 22,5 - 2970028



Montagematerial

UMK-FE - 2970031



UMK-BF - 2976077



Zeichnungen

Elektronikgehäuse - UMK-BE 11,25 - 2971535

Maßzeichnung

