

UK 10-DREHSI (5X20)



Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz,
Querschnitt: 0,5-16 mm², AWG: 24-6, Breite: 12 mm,
Farbe: schwarz

Artikelnummer	3005109
Artikelbezeichnung	UK 10-DREHSI (5X20)

EAN	4017918091040
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 269 (CL-2005)

► Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Maße

Breite	12 mm
Länge	62 mm
Höhe NS 35/7,5	59 mm
Höhe NS 35/15	66,5 mm
Höhe NS 32	64 mm

Technische Daten

Sicherung	G / 5 x 20
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC/ DIN VDE
Nennstrom I_N	10 A
Nennspannung U_N	800 V

Anschlußdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm
Leiterquerschnitt flexibel max	16 mm
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	10 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	11 mm
Schraubengewinde	M 4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm

► Approbationen

Approbationslogos



UL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	20 A
AWG/kcmil	24-6

CSA

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	20 A
AWG/kcmil	22-6

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
3006137	EB 10-12	Einlegebrücke, 10-polig, trennbar, vollisoliert
0200075	FBI 2-12	Feste Brücke, zum Querbrücken, mit Schrauben, Schraubenköpfe mit Isolierkragen, 2-polig
0203454	FBI 10-12	Feste Brücke, 10-polig, trennbar, mit Schrauben, Schraubenköpfe mit Isolierkragen
Markierung		
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband unbedruckt, Streifen mit 10 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Farbe: weiß

Montage

3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
1201442	E/UK	Endhalter, zur Abstützung der Elektroniksockel, bei senkrechter Montage sind je 2 erforderlich
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201028	NS 32-AL UNGELOCHT METER	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201358	NS 32-CU/ 35 QMM UNGEL. METER	G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201280	NS 32-CU/120 QMM UNGEL. METER	G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801762	NS 35/ 7,5-CU UNGELOCHT METER	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15-AL UNGELOCHT METER	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m
1201895	NS 35/15-CU UNGELOCHT METER	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Stecker/Adapter

0303299	PSB 4/7/6	Prüfsteckerbuchse, unisoliert, Länge: 7 mm, Breite Schraubgewinde : 4 mm, Breite Buchse: 6 mm
0303406	PSBJ 4/15/6 BK	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe schwarz
0303354	PSBJ 4/15/6 BU	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe blau
0303419	PSBJ 4/15/6 FARBLOS	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe transparent
0303370	PSBJ 4/15/6 GN	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe grün
0303396	PSBJ 4/15/6 GY	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe grau
0303325	PSBJ 4/15/6 RD	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe rot
0303383	PSBJ 4/15/6 VT	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe violett
0303312	PSBJ 4/15/6 WH	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe weiß
0303367	PSBJ 4/15/6 YE	Prüfsteckerbuchse, isoliert, Länge: 15 mm, Breite Schraubgewinde: 4 mm, Breite Buchse: 6 mm, Isolierstoff in der Farbe gelb

Werkzeug

1205066	SZS 1,0X4,0	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen mit 10 mm ² und 16 mm ² Anschlussquerschnitt, Klinge: 1,0 x 4,0 mm
---------	-------------	---

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten