

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## ▸ Auszug aus dem Online-Katalog



Stift-Kontakteinsätze, mit Leiterplatte und 9 x MPT 0,5 - Schraubanschlüssen

Artikelnummer	1688379
Artikelbezeichnung	VS-09-ST-DSUB/9-MPT-0,5
EAN	4017918817527
VPE	10 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 14 (PC-2005)

## ▸ Technische Daten

### Mechanische Kennwerte

Steckkraft pro Signalkontakt	$\leq 3,3 \text{ Nm}$
Ziehkraft pro Signalkontakt	$\leq 2,2 \text{ Nm}$
Steckzyklen	$\geq 200$

---

**Materialangaben**

Material Kontaktoberfläche

Ni/Au

---

**Elektrische Kennwerte**

Belastungsstrom maximal	1 A
Betriebsspannung	63 V
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Leiterquerschnitt starr min	$0,14 \text{ mm}^2$
Leiterquerschnitt starr max	$0,5 \text{ mm}^2$
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20

---

## ► Adresse

---

Phoenix Contact GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten