



**Mechanical characteristics**

cables  
interface dimensions acc. to assembly code

**Components**  
centre contact  
outer contact  
other metal parts  
crimp ferrule  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
return loss  
insertion loss

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Crimprohr  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Rückflussdämpfung  
Einfügedämpfung

cable group / Kabelgruppe G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX 195, YR23092 Belden

IEC 60169-8  
A0205

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
Cu  
PTFE  
Silicon

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0,8  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Ni5

50 Ω  
typ.: 1 GHz-27 dB; 2 GHz-24,5 dB; 3GHz-24,5 dB  
≤ 0,15 dB up to/bis 3 GHz

ⓑ  
Ⓐ

|                  |                                   |             |            |   |                                       |                            |                     |  |  |
|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| b                | 19340                             | 30.10.07    | BJ         | 2007  | Datum/ date                           | Name/ name                 | Gewicht/ weight [g] | Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ] | Werkstoff/ material  |
|                  |                                   |             |            | gez./ drawn                                       | 10.07.                                | BJ                         |                     |  |  |
| a                | 18998                             | 10.07.07    | BJ         | gepr./ appr.                                      | 10.07.07                              | GE                         |                     |  | Oberfläche/ finish   |
|                  |                                   |             |            | Norm/ stand.                                      |                                       |                            |                     |  |  |
|                  |                                   |             |            | Maßstab/ scale                                    | Benennung/ title                      |                            |                     |  |                       |
|                  |                                   |             |            | 2:1   | TNC-Straight Plug<br>TNC-Kabelstecker |                            |                     |  |  |
|                  |                                   |             |            | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Unterl./doc. type                     | Zeichnungsnr./ drawing no. |                     |  |  |
|                  |                                   |             |            | K   | J01010A2255                           |                            |                     |  |  Maße/ dimensions: mm |
| Änd./ rev. Index | Änderungsmittelung/ revision code | Datum/ date | Name/ name | Ersatz für/ replaces                              | Zeichnung vom 19.08.97                |                            |                     |  | Original : DIN A4<br>Blatt/ sheet 1 von/ of 1  |